

Mipa VIP Effective-Basecoat to dwuwarstwowy lakier bazowy o specjalnych efektach kolorystycznych, przeznaczony do ekskluzywnego lakierowania samochodów osobowych i motocykli. Seria limitowana. Po naniesieniu na warstwę Mipa VIP lakieru bezbarwnego 2K-HS C 420 lub 2K-HS CC 4 uzyskuje się powierzchnię lakierniczą odporną na działania atmosferyczne, charakteryzującą się wysokim połyskiem.

Wydajność: 10-12 m²/l (przy 20 μm)

Odcień	Pegaz, Gemini, Wega, Orion, Feniks, Mira, Andromeda, Aquarius, Mars, Syrjusz, Mars Wenus, Pollux			
Proporcje mieszania	2:1 z rozcieńczalnikiem Mipa BC			
Utwardzacz	-			
Rozcieńczalniki	Rozcieńczalnik Mipa BC			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	18-22 sek. DIN 4 mm			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków	
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	3 – 4 bar	1,3 – 1,4 mm	2 – (3)	
HVLP	2,5 - 3,0 bar (ciśnienie wewn. dyszy 0,7 bar)	1,3 mm	2 – (3)	
Czas przydatności do użycia	-			
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	15 - 20 μm			
Czas wietrzenia	2 - 5 minut między natryskami			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	po 10-15 minutach nadaje się do pokrycia lakierem bezbarwnym Mipa 2K			
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/e) 840g/l. Produkt zawiera maksymalnie 782g/l LZO.			

Warunki pracy z materiałem: temp. powyżej +10°C i do 75 % wilgotności powietrza.

Wskazówki:

Nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania na starych termoplastycznych powłokach lakierniczych. Efekt kolorystyczny jest w sposób znaczący zależny od podłoża. Dlatego konieczne jest uwzględnienie wskazówek odnośnie lakierowania wstępnego. Mipa VIP Gemini należy polakierować minimum 2 warstwami lakieru bezbarwnego (z przeszlifowaniem międzywarstwowym).

Uwagi dotyczące lakierowania wstępnego:

Pegaz, Wega, Orion, Mira: BC-T900 lub 4+1-Acrylfiller HS biały lub 2K-HS-Tintfiller F43T biały, **Feniks, Aquarius, Andromeda, Syrjusz:** BC-T970 lub BC Super Black, **Gemini:** BC-T970 (zielony-żółty) lub BC-T330 (żółty-czerwono-pomarańczowy) lub BC A014 (srebrny-tęczowy) lub BC T500 (niebieski-zielony-żółty), **Mars:** BC T310, **Venus:** zastosować jasny podkład, np.: Mipa 4+1 Acrylfiller jasnoszary, **Pollux:** BC T 310

Oznaczenie
Lakier Mipa VIP Exclusiv-Basecoat
Rozcieńczalnik Mipa BC

Stopień palności
nie dotyczy
A II

Ostrzeżenie
zapalny, Xi
zapalny, Xi

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.